

75 anni

75 years



Display Touch Screen



Uscite USB RS 232 RS 485

Export data EXCEL

Semplice, preciso, facile, robusto
Simple, accurate, easy and robust.



In accordo alle norme
In compliance with standards

ISO 9895 2008(E), TAPPI T826, DIN 54518, SCAN P46, UNE 57142, BS7325

Strumento per il controllo della carta (Short Span Compression Test)

Cella da 1000 N risoluzione 0,01N
Pressione di chiusura 2300±500 N
Display Touch Screen
Uscita USB, RS 232 / 485
MicroSD

Distanza tra le ganasce 0,7mm ±0,05mm
Chiusura mm 0,5 velocità 3±0,5mm/min
Per grammature carta da 100a 400g/m²

Load cel 1000 N resolution 0,01N
Camping force 2300±500 N
Display Touch Screen
USB interface port RS232/485
MicroSD

Distance between the clamps 0,7mm
Stroke 0,5 mm Speed 3±0,5mm/min
Grammage papers from 100 to 400g/m²



Morsetti autolivellanti
Grips leveling

ACQUATI SRL

Via Vismara,30
20020 ARESE (MI)
WWW.ACQUATI.IT

gacquati@tin.it

Tel.: +39 02 93583 075

Fax: +39 02 935 80545

vendite@acquati.it

*Ci riserviamo di effettuare modifiche in ogni momento
Le specifiche tecniche pertanto possono subire
variazioni e modifiche di costruzione*

Impostazione semplice e veloce di:

- Lotto
- Numero test Direzione Macchina (MD) e Direzione a Croce (CD)
- Altezza campione. (15mm standard)

Calcolo automatico della resistenza a compressione semplice e il coefficiente di variazione, per ogni direzione testata.

Setting up simple and fast:

- Lot.
- Test (MD) Machine Direction and (CD) Cross Direcrions
- Height of the sample. (15 standard)

Automatic calculation at end of test for each direction tested, the compressive strength and the coefficient of variation, for each direction tested, the compressive index